





MS-1250



MS-850G

MS TYPE

■切落し付旋盤はエプロンハンドル位置が異なります。

機械仕様

		MS-650	MS-850	MS-1250	MS-850G	MS-1250G
振 り	ベッド上の振り	435 mm				
	フェイスプレートより 180mm間の振り	490 mm				
	横送り台上の振り	250 mm				
	切落し部の振り	650 mm				
距 離	床から主軸中心までの距離	1075 mm				
	ベッドより主軸中心までの距離	215 mm				
	両心間の最大距離	650 mm	850 mm	1250 mm	850 mm	1250 mm
主 軸	主軸ノーズ	JIS A1-6				
	主軸貫通孔	52 mm				
	スリーブのテーパ	M.T. NO. 6				
	センタのテーパ	M.T. NO. 4				
	主軸速度変換数	12				
	主軸回転速度 (R.P.M.)	32. 62. 82. 112. 160. 200. 285. 395. 510. 710. 1010. 1800.				
送 り	送り速度変換数 (縦・横共)	40種類				
	縦送り速度	0.045~0.627 mm/rev. 0.090~1.254 mm/rev.				
	横送り速度	0.045~0.627 mm/rev. 0.090~1.254 mm/rev.				
ねじ切り	親ねじ	φ 31.75 ティ形ねじ 4 山/吋又は 6 mm				
	インチねじ	80~ 4 山/吋				
	ミリねじ	0.25~ 7 mm				
	D.P.ねじ	112~ 8				
	モジュールねじ	0.5~3.5				
刃 物 台	横送り台移動距離	255 mm				
	複式刃物台移動距離	150 mm				
	最大刃物角 (X×Y)	25×25 mm				
心 押 台	心押軸移動距離	150 mm				
	センタのテーパ	M.T. NO. 4				
ベ ッ ド	ベッド上面の巾	352 mm				
	切落しの巾 (面板より)	220 mm				
	ベッド全長	1680 mm	1880 mm	2280 mm	1880 mm	2280 mm
電 動 機	主軸用電動機	3.7kW (5HP) 4P				
	クーラントポンプ用電動機	100W 2P				
重 量 (正味)		1700kg	1800kg	2000kg	1900kg	2000kg

■主軸回転速度は21~1200回転も出来ます。親ねじがメートルピッチの場合D.P.ねじは切れません。

■主軸用電動機5.5kW(7.5HP)の仕様もあります。

〈機械の改良にともない、予告なく仕様などを変更させていただくことがあります。〉

標準付属品

- 三爪チャック10"生爪付
- センタスリーブ (M.T.No.6)
- センタ (M.T.No.4)
- 超硬チップ付センタ (M.T.No.4)
- クーラントポンプ装置 (MS-650は特別)
- 交換歯車72T
- 据付ブロック
- ボックスハンドル
- 片ロスバナ
- プラスドライバ
- 六角ハンドル
- 面板φ 400(G型のみ)


特別付属品

- 単動式四爪チャック12"
- 面板φ 400(G型は標準付属)
- 面板φ 550(G型のみ使用可)
- 逆バイト台
- テーパ削り装置300型
テーパ最大角度20° (両角)
テーパ最大長さ300mm
- 六段ストップ
- ベッドストップ
- 固定振止 (φ 30~φ 125)
- 固定振止 (φ 125~φ 225)
- 移動振止
- 微い装置
- D.P.モジュール用交換歯車
- クーラントポンプ装置 (MS-650のみ)
- ウォーム歯車 (22.13枚))
- ドリルアタッチメント
- ケレ止プレートφ 240


3タイプ18機種に加え、充実したオプションで 機能はさらに拡大します。




テーバ削り装置
ガイドプレートを用いて容易に
テーバ加工ができます。



ベッドストップ
ベッドに取付け、往復台を当てること
により長手方向の位置決めをします。
(ただし、自動送りを停止させることはできません)



6段ストップ (MSタイプ)
6本の異なった位置決め棒により、そ
れぞれ異なった長手方向の位置決めが
可能です。
(ただし、自動送りを停止させることはできません)



逆バイト台
横送り台両脇の溝により、取付け、取
外しが容易。19mm角または、21mm角の
バイトを取付けられます。




固定振止め
ベッドに取付け、長尺加工物を保持し
ます。



移動振止め
小径・長尺物の加工をする時、往復台
に取付け、ツールと共に移動させ、ビ
ビリ防止に使用します。



据付図

MS-TYPE



	C	D
MS-650	945	2000
MS-850	1145	2200
MS-850G		
MS-1250	1545	2600
MS-1250G		

外形図



機 種	MS				
	650	850	850G	1250	1250G
A	2035	2241	2241	2640	2640
B	945				
C	1254				

(単位: mm)